

**Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, Ø D / Zeff: 32/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu  $a_e$  pri rovnakej hĺbke rezu  $a_p$ . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Celková dĺžka $L_{celk}$	140 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	2
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	46 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	55 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet otočných rezných platničiek	10
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia $k$	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

---

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka

229708