

Garant**Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
80/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Trieda položky	21P

Popis

Prevedenie:

Tangenciálna rovinná/rohová fréza **pre presné 90° rohy**. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	BG.. 15L5..
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Čapová upínacia skrutka	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Upínací čap	219893
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Nastavovacia skrutka	219892

Rezné hrany nastaviteľné	1
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Čapová upínacia skrutka	219894
Upínací čap	219893
Nastavovacia skrutka	219892