

Garant**Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217505 2 |
| GTIN | 4045197217530 |
| Trieda položky | 21C |

Popis

Upozornenie:
55° doštičky na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Hrúbka platne E | 3,5 mm |
| pre závit ≥ | M24x2 |
| Hĺbka t | 1,159 mm |
| Geometria platne | Plný profil |
| Vonkajší Ø D | 17,5 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Stúpanie závitov | 2 mm |
| Použitie | vnútorný |
| Typ | HB7720 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Druh závitů | M |
| Druh závitů | M-LH |
| Druh závitů | MF |
| Druh závitů | MF-LH |
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Typ | 02 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Smer rezania | pravé a ľavé |
| Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 600 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 500 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 400 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 260 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 60 | H |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | 45 | H |
| Oceľ < 65 HRC | podmienene vhodný | 35 | H |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 130 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 100 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 120 | K |

| | |
|---------------|-------------------|
| Uni | vhodný |
| mokrý maximum | vhodný |
| suché | podmienene vhodný |