


Garant**Vysokovýkonná závitová frézovacia hlava, s otvorom, Účinný Ø D: 36mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218054 36
GTIN	4045197412546
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:**Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.****Použitie:****Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závitky. Na priechodný a slepý otvor.****Upozornenie:**

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	33,5 mm
Účinný Ø D	36 mm
Veľkosť doštičiek	25
Fixovacia skrutka	219926
Ø polohovacieho otvoru H7	16 mm
Počet rezných hrán Z	5

maximálna hĺbka rezu S_{max}	25 mm
Počet napínacích drážok	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219928
Upínacia skrutka	219926