

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 20,5/37mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:**Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.****Použitie:**Univerzálne použitie **na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závit**. Na **priechodný a slepý otvor**.**Upozornenie:**

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Fixovacia skrutka	219926
Celková dĺžka L _{celk}	96 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Účinný Ø D	20,5 mm
Veľkosť doštičiek	25
Ø stopky D _s	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219926
------------------	--------