

HOLEX**Plochý hrncový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085944 19
GTIN	4045197372819
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Plochý magnet na ochranu začlenený do ocelového pláštá.
- Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 450 °C (Vel. 19 až 100 °C).

Použitie:

Konštrukcia zariadenia.

Technický opis

Materiál povrch	Ocel
Výška	7,5 mm
maximálna tepelná odolnosť	100 °C
Ø upevňovacieho otvoru	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	30 N
Ø	19 mm
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

