

Garant

Vymeniteľná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 30/52mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218000 30/52 |
| GTIN | 4045197411853 |
| Trieda položky | 21R |

Popis**Použitie:**

- Na valcové vnútorné a vonkajšie závit; ďalšie použitia a podporný nástroj na vyžiadanie.
- Na závit priechodných a slepých otvorov.
- Univerzálne použitie na ľavé a pravé závit.
- Žiadne problémy s trieskami, pretože vznikajú iba krátke triesky.
- Nízky rezný tlak.

Upozornenie:

Konštrukcia s dvojistou upínacou plochou HB.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Účinný Ø D | 30 mm |
| Veľkosť doštičiek | 27 |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 52 mm |
| Upevňovacia skrutka | 219925 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Počet napínacích drážok | 1 |
| Celková dĺžka L | 110 mm |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Použitie pri type otvoru | Slepý otvor |
| Použitie pri type otvoru | Priechodný otvor |
| Smer rezania | vľavo a vpravo |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Závitová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 219925 |
|------------------|--------|