

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI úzky rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:  
100/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214857 100/10
GTIN	4045197553485
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih.

**Použitie:**

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Pri  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p\max}$  znížiť na 6 mm.

**Na presné 90° rohy zvolte, prosím,  $a_p = 8$  mm.**

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 1205..
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	10 mm
Počet rezných hrán Z	10
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219833