


**Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 50/4Lmm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Trieda položky	250

**Popis**
**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.  
Nízky počet rezných hrán.

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	150 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	41,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	98 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	93 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,34 Stupeň
Ø $D_3$	43 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------