

Garant

**GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
63/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214855 63/4
GTIN	4045197550163
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih.

Použitie:

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Na presné 90° rohy zvolte, prosím, $a_p = 8$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 1205..
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219833
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP