

**metabo****Elektronický pásový pilník, Typ: BFE9-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:**

Výkonný, kompaktný pásový pilník na brúsenie, satinovanie a odihľovanie na ťažko dostupných miestach.

- **Celohriadelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VC) s nastavovacích kolieskom: na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú takmer konštantné pri zaťažení.**
- **Brúsny nadstavec možno bez použitia náradia otočiť o 270° a prispôbiť ho tak akejkolvek pracovnej polohe.**
- **Profilované hnacie koliesko: znižuje preklzavanie brúsneho pásu.**
- **Výmena brúsneho pásu bez použitia náradia a nastaviteľné vedenie pásu.**
- **Elektronický pozvoľný nábeh.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Odrezané uhlíkové kefy na ochranu motora.**

**Rozsah balenia:**

Prídavná rukoväť, oporný box z ocelového plechu, rameno brúsneho pásu (6, 13, 19 mm), 10 brúsnych pásov (6 × 457 mm; P60), 10 brúsnych pásov (6 × 457 mm; P120), 10 brúsnych pásov (19 × 457 mm; P60), 10 brúsnych pásov (19 × 457 mm; P120), 4 rúnové pásy.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	BFE 9-20
Dĺžka kábla	4 m
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka

Dĺžka pásu	457 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Balenie	Oceľová plechová krabica
Príkonnosť	950 W
maximálna rýchlosť pásu	9 - 20 m/s
Šírka pásu	6 - 19 mm