

melabo**Dvojitá brúska 230 V, Typ: DS200P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhrotovanie a pri použití ocelevej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.

- **Podpery obrobku nastaviteľné bez použitia náradia.**
- **Výkonný stroj pre náročné ostrenie, brúsenie a odstraňovanie výronkov.**
- **Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.**
- **Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Veľká podložka pre nástroje so sklonom s praktickou drážkou v tvare V na ostrenie zväracích ihiel.**
- **Indukčný motor bez hluku a vibrácií, bez údržby.**
- **Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.**
- **Maximálna bezpečnosť pri práci vďaka mimoriadne veľkým a stabilným sklám na ochranu pred iskrami.**

Rozsah balenia:

Vrátane brúsnych kotúčov z normálneho korundu 36 P a 60 N, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobku a šesťhranného kľúča.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	DS 200 Plus
maximálne otáčky	2980 min ⁻¹
Príkon	600 W
Ø otvoru brúsneho kotúča H	32 mm
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Ø brúsneho kotúča D	200 mm
Hmotnosť	17,5 kg
Dĺžka kábla	1,8 m
Menovitý výkon	230 V