

**CNMG 120404, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PP
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	CCX

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie