

**VNMG 160408, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PP
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	CCX
Rezný materiál	Cermet
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička

VNMG 160408

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie