

**VNMG 160404, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	PP
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,

Typ	CCX
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie