

**CC.T 060204, Typ: CCX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 310 m/min
Lamač triesok	PP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	M
Typ	CCX
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	Cermet
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie