

**WNMG 080404, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Lamač triesok	HQ
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie