

**DC.T 070202, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070202
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	Cermet
Lamač triesok	PP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 370 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Typ	CCX
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie