

**VBMT 160408, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	Cermet
Typ	CCX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	PP
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie