

**DCMT 11T308, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	PP
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T308
Hlavné použitie	P
Typ	CCX

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 370 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie