

**DC.T 11T304, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 370 m/min
Rezný materiál	Cermet
Typ	CCX
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T304
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie