

**CNMG 120404, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA315
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	kg
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie