


DNMG 150604, Typ: CA315

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA315
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	kg
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie