

**CNMG 120408, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	kg
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CA315
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie