

**SNMG 120408, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	K
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Lamač triesok	kg
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Typ	CA315
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie