


Garant**Rohová fréza na hliník, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor!:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ($r = 5,0 \text{ mm}$) a 211777 ALU ($r = 6,0 \text{ mm}$) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Upozornenie:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	8,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	90 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 5 (15IP)
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	37,56 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505
Uhol rampy α_{\max}	2,29 Stupeň
Počet rezných hrán Z	4
\varnothing polohovacieho otvoru	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza