


Garant**Rohová fréza na hliník, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor!:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ($r = 5,0 \text{ mm}$) a 211777 ALU ($r = 6,0 \text{ mm}$) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Upozornenie:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 5 (15IP)
Ø rezných hrán D_c	50 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,29 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	98 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	37,56 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	8,4 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza