

**WN.G 080408, Typ: CA315**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Trieda položky	25E

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Typ	CA315
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	K
Lamač triesok	KG
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie