

**TNMG 160404, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA315
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	kg
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Hlavné použitie	K
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,6 mm

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie