


**Garant****Rohová fréza na hliník, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/3**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211755 40/3
GTIN	4062406681906
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

**Pozor!:**

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) a 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

**Upozornenie:**

**Odporúčaný krútiaci moment** na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	27,56 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 4 (15IP)
Uhol rampy $\alpha_{max}$	3,12 Stupeň
Celková dĺžka $L_{celk}$	110 mm
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505

Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	70 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	40 mm
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza