

**CCMT 120408, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Rezný materiál	HM
Typ	CA315
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie