

**DCMT 070204, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Tolerancia	M
Typ	CA315
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie