

**Garant****Hrubovacia a dokončovacia fréza na T-drážky, bez povlaku, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	194050 16X8
GTIN	4045197109682
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:**

Rezanie po obvode a na oboch stranách.  
Křížové ozubenie s drážkami na lámanie triesky.

**Upozornenie:**

Na frézovanie T-drážok podľa DIN 650.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
pre T-drážky DIN 650	8 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
Počet zubov Z	8
Ø vôle $D_1$	7 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Celková dĺžka L	62 mm
Dĺžka britov $L_c$	8 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	4
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5

Frézovací profil	krížové brity
Tolerancia menovitého Ø	d11
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Drážkovacia fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
GG(G)	podmienene vhodný	22	K
CuZn	podmienene vhodný	35	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		