

**CCMT 060204, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	GK
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Tolerancia	M
Typ	CA315
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie