

**DCMT 070208, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA315
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070208
Lamač triesok	GK
Rezný materiál	HM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie