

**CCGT 060201, Typ: PR1725**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Trieda položky	25E

## Technický opis

Ďalšie použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060201
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	G

Lamač triesok	MFP-SKS
Uhlový Polomer	0,1 mm
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Typ	PR1725
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie