

**CCMT 060202 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	WP
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Typ	PR1725
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Ďalšie použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie