

**CC.T 09T302, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Ďalšie použitie	P
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	PR1725
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Hlavné použitie	M
Tolerancia	G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Lamač triesok	MFP-SKS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie