

**DCMX 070204 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M

Ďalšie použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PR1725
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie