

**DCGT 11T301, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Trieda položky	25E

Technický opis

Ďalšie použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,1 mm
Typ	PR1725
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	MFP-SKS

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T301
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie