

**DC.T 070202, Typ: PR1725**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Ďalšie použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Lamač triesok	MFP-SKS

Typ	PR1725
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie