

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	WP
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Typ	CA025P

Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie