

**CCMT 09T308, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie