

**CC.T 09T302, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Typ	CA025P

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Lamač triesok	HQ
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie