

**CCMT 09T302, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Typ	CA025P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie