

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA025P
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie