

**CC.T 09T304, Typ: CA025P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	CA025P
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Lamač triesok	GK

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie