

**CCMT 060204, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA025P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P

Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie