

**Garant****Rádiusová fréza, stopka Weldon, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216825 1
GTIN	4062406706418
Trieda položky	210

**Popis****Použitie:**

Na výrobu konvexných polomerov na súčiastkach. Štíhly a kompaktný dizajn umožňuje širokú škálu aplikácií a je obzvlášť vhodný na použitie v hlbokých dutinách.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	120 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219879 1 (TX15; 3Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	nie
vhodná otočná rezná platnička	216841 1 - 2,5
maximálny polomer	2,5 mm
minimálny polomer	1 mm
Maximálny $\varnothing$	22 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Kopírovacie frézy

---

**Príslušenstvo**Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený  
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15