

**CCMT 060202, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Typ	CA6525
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie